

# Vysielač infračervený (IR) ručný, servisný

Kód produktu 2CKA006800A2583

Typové číslo 6842-101-500



## POPIS

Pre ovládanie domových strážcov Busch-Wächter® 110 MASTERLine, 220 MASTERLine (select), 280 MASTERLine a 220 MASTERLine premium kódovaným infračerveným signálom (max. 10 vysielačov pre 1 prístroj).

Tlačidlá kurzora pre jednoduchšie nastavovanie.

### Funkcie:

1. Nastavenie oneskorenia vypnutia
2. Nastavenie prahovej úrovne osvetlenia
3. Nastavenie citlivosti snímania
4. Zapnutie s dynamickým núteným vypnutím
5. Nezávislé synchrónne spínanie štandardného a bezpečnostného výstupu
6. Synchrónne spínanie štandardného a bezpečnostného výstupu
7. Súmrakový režim štandardného výstupu
8. Reset
9. Testovací režim
10. Prevzatie aktuálnej úrovne osvetlenia ako nové prahové hodnoty/Prepnutie na hodnotu nastavenú na prístroji
11. Simulácia prítomnosti
12. Zapnutie výstupu na 4 h
13. Deaktivácia výstupu na 4 h

Prijem ovládacieho IR signálu je indikovaný diódou LED na prístroji.

Napájanie: 1 × Li článok 3 V, typ CR2025 (je súčasťou dodávky)

Typická životnosť Li článku: 2 roky

Dosah: cca 6 m (pre Busch-Wächter® 110 MASTERLine iba 2 m)

Pracovná teplota: 0 °C do +45 °C

Rozmery: 145 × 56 × 7 mm