

# Strážca domový Busch-Wächter® 220 WaveLINE, s integrovaným RF vysielateľom

**Kód produktu** 2CKA006700A0037

**Typové číslo** 6747 AGM-35-500

**Radenie** 1

**Variant** antracit



## POPIS

Uhol pokrytia: 220 °

Oblasť detekcie: kruhový výsek s polomerom 16 m (platí pre montážnu výšku cca 2,5 m)

Nastaviteľné parametre:

- prahové osvetlenie (0,5 - 300 lx, denný režim )
- oneskorenie vypnutia (3 min. v Individuálnom režime, 1 - 30 min. v skupinovom režime - nastavenie na prijímači 6700-0-0022)

Nútené vypnutie po 180 min. Inteligentné funkcie.

Ochrana proti demontáži. Min. výška inštalácie 1,7 m.

Prevádzkové režimy: Test, Kontrola batérie, Skupinový prevádzka,

Individuálne prevádzka, Programovanie

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Dosah: cca 100 m (vo voľnom priestore)

Napájanie : 4,5 V DC (3 × 1,5 V AAA) - odporúčajú sa lítiové články FR6 (sú súčasťou dodávky); typická životnosť 5 rokov

Stupeň krytia: IP 55

Pracovná teplota: -25 °C do +55 °C

Rozmery: 100 × 125 × 141 mm

Upevnenie skrutkami.

Prístroj možno nastavovať v 2 osiach: vertikálny náklon -30 ° až + 10 °, horizontálne natočenie snímača až o ± 30 °.

Súčasťou dodávky je samolepiaca clonka pre úpravu oblasti detekcie.

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|---------|--------------|
|---------|--------------|



biela

2CKA006700A0035



titánová

2CKA006700A0036