

Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu viackanálový, ručný

Kód produktu 3299-96908 S

Variant tmavá šedá



POPIS

Pre dvojtlačidlový ovládanie až 16 RF prijímačov v 4 skupinách. Možnosť centrálného vypnutia všetkých prijímačov.

Napájanie: Li článok CR 2450 (súčasť dodávky)

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Počet ovládaných kanálov: 32

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s

Pracovná teplota: -20 °C až +50 °C

Rozmery: 131 x 50 x 37 mm

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 slonová kosť	3299-96908 C
 šampanská	3299-96908 33
 teracotta	3299-96908 35