

# Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu štvorkanálový, ručný

Kód produktu 3299-43908



---

## POPIS

---

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR2430 (je súčasťou dodávky)

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Počet ovládaných kanálov: 4

Automatické obmedzenie doby vysielania : 60 s

Súčasťou dodávky je plastový držiak pre nástennú montáž.

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Rozmery: 39,5 × 77 × 10 mm (40 × 80 × 12, 5 mm vrátane držiaka)

Neumiestňovať na kovovú podložku.