

Vysielač RF dvojkanálový, ručný, miniatúrny

Kód produktu 3299-24908



POPIS

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR1632 (súčasťou dodávky)

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Počet ovládaných kanálov: 2

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Rozmery: 51 × 30 × 13 mm