

# Vysielač RF štvorkanálový, s krížovým ovládačom, ručný

Kód produktu 3299-45908



---

## POPIS

---

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR1632 (je súčasťou dodávky)

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Počet ovládaných kanálov: 4

Automatické obmedzenie doby vysielania : 60 s

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Rozmery: 26 × 64 × 10 mm

Neumiestňovať na kovovú podložku.