

Vysielač RF dvojkanálový, ručný, IP 65

Kód produktu 3299-28908



POPIS

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR1632 (súčasťou dodávky)

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Počet ovládaných kanálov: 2

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60

Stupeň krytia: IP 65

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Rozmery: 56,5 × 44 × 15 mm

Neumiestňovať na kovovú podložku.