

Vysielač RF štvorkanálový, ručný, IP 65

Kód produktu 3299-48908



POPIS

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR1632 (je súčasťou dodávky)

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Počet ovládaných kanálov: 4

Automatické obmedzenie doby vysielania : 60 s

Stupeň krytia: IP 65

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Rozmery: 56,5 × 44 × 15 mm

Neumiestňovať na kovovú podložku.