

Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu s krátkocestným ovládačom, nástenný

Kód produktu 3299A-A11908 D

Dizajn Tango®

Variant béžová



POPIS

Pri stlačení celého hmatníka, hrán alebo jednotlivých rohov sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať niekoľko prijímačov).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 4

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčiek alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|---|-----------------|
|  biela | 3299A-A11908 B |
|  slonová kosť | 3299A-A11908 C |
|  šedá | 3299A-A11908 S |
|  hnedá | 3299A-A11908 H |
|  čierna | 3299A-A11908 N |
|  dymová šedá | 3299A-A11908 S2 |
|  vresová červená | 3299A-A11908 R2 |