

Vysielač RF dvojnásobný, nástenný

Kód produktu 3299H-A11908 01

Dizajn Levit®

Variants biela / ľadová biela



POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 2

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielenia: 60 s

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielenie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

Variants	Kód produktu
Biela / Biela	3299H-A11908 03
Šedá / Biela	3299H-A11908 16
Slonová Kosť / Biela	3299H-A11908 17
Macchiato / Biela	3299H-A11908 18
Biela / Dymová Čierna	3299H-A11908 62
Žltá / Dymová Čierna	3299H-A11908 64
Červená / Dymová Čierna	3299H-A11908 65
Oranžová / Dymová Čierna	3299H-A11908 66
Zelená / Dymová Čierna	3299H-A11908 67