

Vysielač RF dvojnásobný, nástenný

Kód produktu 3299H-A11908 01

Dizajn Levit®

Variant biela / ľadová biela



POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 2

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s










Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčiek alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / biela	3299H-A11908 03
	šedá / biela	3299H-A11908 16
	slonová kosť / biela	3299H-A11908 17
	macchiato / biela	3299H-A11908 18
	biela / dymová čierna	3299H-A11908 62
	žltá / dymová čierna	3299H-A11908 64
	červená / dymová čierna	3299H-A11908 65
	oranžová / dymová čierna	3299H-A11908 66
	zelená / dymová čierna	3299H-A11908 67