

# Vysielač RF dvojnásobný, nástenný

**Kód produktu** 3299H-A11908 69

**Dizajn** Levit®M

**Variant** oceľová / dymová čierna



## POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyše odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 2

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s



Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant  | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  onyx / dymová čierna       | 3299H-A11908 63 |
|  perleťová / ľadová biela  | 3299H-A11908 68 |
|  titánová / dymová čierna | 3299H-A11908 70 |