


Vysielač RF jednonásobný, nástenný

Kód produktu 3299M-A21908 01

Dizajn Neo®

Variant biela / ľadová biela



POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí tlačidla sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle jeden alebo dva prijímača).

Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 1

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s





Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / ľadová modrá	3299M-A21908 41
	biela / ľadová zelená	3299M-A21908 42
	biela / ľadová oranžová	3299M-A21908 43
	biela / ľadová šedá	3299M-A21908 44
	grafitová / ľadová biela	3299M-A21908 61