

# Vysielač RF jednonásobný, nástenný

**Kód produktu** 3299M-A21908 41

**Dizajn** Neo®

**Variant** biela / ľadová modrá



## POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí tlačidla sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle jeden alebo dva prijímača).

Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 1

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s






Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

## ĎALŠIE VARIANTY

|   | Variant                  | Kód produktu    |
|---|--------------------------|-----------------|
|    | biela / ľadová biela     | 3299M-A21908 01 |
|   | biela / ľadová zelená    | 3299M-A21908 42 |
|  | biela / ľadová oranžová  | 3299M-A21908 43 |
|  | biela / ľadová šedá      | 3299M-A21908 44 |
|  | grafitová / ľadová biela | 3299M-A21908 61 |