

Vysielač RF jednonásobný, nástenný

Kód produktu 3299M-A21908 71

Dizajn Neo® Tech

Variant oceľová / teracotta



POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí tlačidla sa vyšle odlišný kód (možno tak nezávisle jeden alebo dva prijímača).

Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 1

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s




Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 titánová / onyx	3299M-A21908 72
 oceľová / titánová	3299M-A21908 73
 onyx / titánová	3299M-A21908 74