

Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu dvojtlačidlový, nástený

Kód produktu 3299E-A21908 01

Dizajn Time®, Element®

Variant biela / ľadová biela



POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyše odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 2

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielenia: 60 s



Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielanie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	biela / biela	3299E-A21908 03
	biela / ľadová šedá	3299E-A21908 04