


Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu dvojtlačidlový, nástený

Kód produktu 3299E-A21908 36

Dizajn Time®, Time® Arbo

Variant oceľová



POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyše odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať jeden alebo dva prijímače).

Napájanie: Li článok 3 V, typ CR 2450 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 2

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielenia: 60 s







Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielenie a pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3299E-A21908 01
 biela / biela	3299E-A21908 03
 titánová	3299E-A21908 08
 starostrieborná	3299E-A21908 32
 šampanská	3299E-A21908 33
 antracitová	3299E-A21908 34