

# Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu štvortlačidlový, nástený

**Kód produktu** 3299E-A11908 04

**Dizajn** Element®

**Variant** biela / ľadová šedá



## POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyše odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať dva alebo až štyri prijímača).

Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2430 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 4

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielania: 60 s

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielanie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ľadová Biela	3299E-A11908 01
 Biela / Biela	3299E-A11908 03