

Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu štvortlačidlový, nástený

Kód produktu 3299E-A11908 08

Dizajn Time®, Time® Arbo

Variant titánová



POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyše odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať dva alebo až štyri prijímače).

Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2430 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 4

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielať: 60 s







Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielať a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela / Ladová Biela	3299E-A11908 01
 Biela / Biela	3299E-A11908 03
 Starostrieborná	3299E-A11908 32
 Šampanská	3299E-A11908 33
 Antracitová	3299E-A11908 34
 Oceľová	3299E-A11908 36