

Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu štvortlačidlový, nástený

Kód produktu 3299E-A11908 33

Dizajn Time®, Time® Arbo

Variant šampanská



POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyše odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať dva alebo až štyri prijímača).

Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2430 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 4

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielenia: 60 s




Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielenie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  biela / ľadová biela | 3299E-A11908 01 |
|  biela / biela | 3299E-A11908 03 |
|  titánová | 3299E-A11908 08 |
|  starostrieborná | 3299E-A11908 32 |
|  antracitová | 3299E-A11908 34 |
|  oceľová | 3299E-A11908 36 |