

# Vysielač rádiofrekvenčného (RF) signálu štvortlačidlový, nástený

**Kód produktu** 3299E-A11908 34

**Dizajn** Time®, Time® Arbo

**Variant** antracitová



## POPIS

Pri stlačení jednotlivých častí hmatníka sa vyše odlišný kód (možno tak nezávisle ovládať dva alebo až štyri prijímača).

Napájanie: Li batéria 3 V, typ CR 2430 (je súčasťou dodávky)

Počet ovládaných kanálov: 4

Prevádzková frekvencia vysielača: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Automatické obmedzenie doby vysielenia: 60 s







Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vysielenie a príp. pokles napájacieho napätia sú indikované LED diódou.

Pre nástennú montáž (pomocou dodávaných obojstranne lepiacich terčikov alebo skrutiek).

Neumiestňovať na kovovú podložku!

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3299E-A11908 01
 biela / biela	3299E-A11908 03
 titánová	3299E-A11908 08
 starostrieborná	3299E-A11908 32
 šampanská	3299E-A11908 33
 oceľová	3299E-A11908 36