

# Vysielač vlhkosti, nástený

**Kód produktu** 3299E-A07908 01

**Dizajn** Time®, Element®

**Variant** biela / ľadová biela



## POPIS

Napájanie: 2x alkalický článok 1,5 V, typ LR03 (AAA) - súčasť dodávky

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Počet ovládaných kanálov: 1

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Pre dvojstavové riadenie vlhkosti na vopred nastavenú hodnotu.

Neumiestňovať na kovovú podložku.

Interval merania: 1 minúta







Interval vysielania: 10 minút max.

Presnosť merania vlhkosti:

± 3% v rozsahu 20 až 80% RH

± 7% v rozsahu 0 až 20% RH a 80 až 100% RH

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / biela	3299E-A07908 03
 titánová	3299E-A07908 08
 starostrieborná	3299E-A07908 32
 šampanská	3299E-A07908 33
 antracitová	3299E-A07908 34
 oceľová	3299E-A07908 36