

# Spínač žalúziový s krátkocestným ovládačom, s prijímačom rádiovfrekvenčného (RF) signálu



**Kód produktu** 3299A-A33108 H

**Dizajn** Tango®

**Variant** hnedá

## POPIS

Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysieláčov. Možnosť ovládania v jednotlačidlovom alebo v dvojtlačidlový móde.

Dlhším stlačením žalúzia dôjde do koncovej polohy, kratším stlačením sa nastavuje jej poloha v príslušnom smere.

Prístroj možno použiť na zvýšenie počtu ovládacích miest bez nutnosti úprav elektroinštalácie: existujúci žalúziový spínač sa nahradí týmto prístrojom a na ďalšie požadované miesta sa upevní vysieláč (napr. 3299A-A11908). V inštaláčnej krabici musí byť k dispozícii stredný vodič (N).

Prístroj je možné tiež ovládať ručným vysieláčom.

Možno použiť ako opakovač signálu.

Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz

Spínací prvok: 2x relé< BR>Doba zopnutia relé: 3 min

Min. doba medzi zopnutiami: 0,5 s

Pracovní teplota: -20 °C až +55 °C








4vodičové pripojení

3 A,  $\cos\phi = 0,8$ ; 230 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm<sup>2</sup>).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Biela	3299A-A33108 B
 Slonová Kost	3299A-A33108 C
 Šedá	3299A-A33108 S
 Béžová	3299A-A33108 D
 Čierna	3299A-A33108 N
 Dymová Šedá	3299A-A33108 S2
 Vresová Červená	3299A-A33108 R2