


Spínač s krátkocestným ovládačom, s prijímačom rádiovfrekvenčného (RF) signálu

Kód produktu 3299E-A23108 08

Dizajn Time®, Time® Arbo

Variant titánová



POPIS

Do pamäte je možné uložiť až 32 rôznych vysieláčov.

Možnosť ovládania v jednotlačidlovom alebo v dvojtlačidlovom móde.

Stlačením hornej/dolnej časti hmatníka sa pripojené svetidlo rozsvieti/zhasne.

Prístroj možno použiť na zvýšenie počtu ovládacích miest bez nutnosti úprav elektroinštalácie: existujúci klasický spínač sa nahradí týmto prístrojom a na ďalšie požadované miesta sa upevní vysieláč (napr. 3299A-A11908). V inštaláčnej krabici musí byť k dispozícii stredný vodič (N).

Prístroj je možné tiež ovládať ručným vysieláčom.

Pre vákuové alebo halogénové žiarovky 230 V AC (2300 W).

Pre mn halogénové žiarovky pripojené cez transformátor (1750 V·A).

Pre žiarivky s kompenzáciou 64μ F (500 VA), 16 A pri AC-1

Možno použiť ako opakovač signálu.

Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz

Spínací prvok: relé

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C







3-vodičové pripojenie

230 V AC

Upevnenie skrutkami alebo rozperkami.

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 2,5 mm²).

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 biela / ľadová biela	3299E-A23108 01
 biela / biela	3299E-A23108 03
 starostrieborná	3299E-A23108 32
 šampanská	3299E-A23108 33
 antracitová	3299E-A23108 34
 oceľová	3299E-A23108 36