

# Modul prijímača rádiofrekvenčného (RF) signálu, žalúziový, vstavaný

Kód produktu 3299-15508

Varianta 230 V AC



---

## POPIS

---

Prevádzkové režimy: normálny, centrálny

Max. doba zopnutia výstupu: cca 3 min.

Možno použiť ako opakovač signálu.

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Max. počet kódov v pamäti: 32

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Rozmery: 49 × 49 × 24,5 mm (možno umiestniť do krabice KU)

Stupeň krytia: IP 20.

Výstup: 2x zapínací kontakt relé 3 A cos ( $\varphi > 0,8$ )

230 V AC, 4vodičové pripojenie