


Prijímač rádiofrekvenčného (RF) signálu dvojkanálový, spínací, nástenný

Kód produktu 3299-21208



POPIS

Každému prijatému kódu možno pri programovaní prijímača priradiť jednu z funkcií: ZAP, VYP, ZAP/VYP, časovač (1 s až 8 hod.), Tlačidlo, scéna. Jeden prijímač môže byť ovládaný aj niekoľkými vysielačmi alebo niekoľkými kódmi jedného vysielača (prijímač pritom môže vykonávať jednu alebo viac funkcií). Jeden vysielač môže naopak ovládať niekoľko prijímačov.

Možno použiť ako opakovač signálu.

2 × bezpotenciálový prepínací kontakt relé.

Max. zaťaženie každého výstupu: 750 W pre žiarovky na 230 V AC, 750 V·A pre mn halogénové žiarovky, 350 V·A/64μ F pre žiarivky, 4A pri AC-1

Prevádzková frekvencia prijímača: 868 MHz

Max. počet kódov v pamäti: 32

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Vonkajšie rozmery: 125 × 83 × 35 mm

Stupeň krytia: IP 20

230 V AC, 3-vodičové pripojenie

Pre nástennú montáž (dvojica otvorov s rozstupom 60 mm).

Neumiestňovať na kovovú podložku.

Prijímač nemožno používať ako bezpečnostné tlačidlo STOP.