

# Prijímač RF spínací, 4 násobný, radový

Kód produktu 3299-41408



## POPIS

Prevádzková frekvencia: 868 MHz  
 Max. počet kódov v pamäti: 32  
 Každému prijatému kódu možno pri programovaní prijímača priradiť jednu z piatich funkcií: ZAP, VYP, ZAP/VYP, Časovač (1 s až 8 hod.), Tlačidlo.  
 Možno použiť ako opakovač signálu.  
 Pre zvýšenie dosahu je možné použiť prídavnú anténu.  
 Stupeň krytia: IP 20  
 Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C  
 Šírka: 4 M  
 Vonkajšie rozmery: 71 × 90 × 62 mm

Max. zaťaženie každého výstupu:  
 2300 W pre žiarovky na 230 V AC, 1750 V·A pre mn halogénové žiarovky,  
 500 V·A/64μ F pre žiarivky, 16 A pri AC-1  
 Celkové zaťaženie všetkých výstupov: max. 16 A

Skrutkové svorky (pre vodiče max. 4 mm<sup>2</sup>).

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
	3299-21408
	3299-81408