

Snímač pohybu s RF vysielačom, pre montáž na strop

Kód produktu 3299-22958



POPIS

Pre bezdrôtové ovládanie elektrických spotrebičov prostredníctvom naprogramovaného prijímača na základe zisteného pohybu.

Možno voliť z dvoch prevádzkových režimov (prepojkou vnútri prístroja):

1. ON/OFF (pri zaznamenaní pohybu prístroj vyšle signál pre zapnutie, po uplynutí nastaveného oneskorenia vyšle signál pre vypnutie)
2. ON (prístroj vysiela iba signál pre zapnutie pri zaznamenaní pohybu, vypnutie zabezpečí funkcia časovač vopred navolená na prijímači)

Nastaviteľné hodnoty:

prahové osvetlenie (1 - 1 000 luxov),
oneskorenie vypnutia v režime ON/OFF (20 s - 30 min.),
doba potlačenia vysielania v režime ON (1, 5, 15 min.)

Prevádzková frekvencia vysielача: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Napájanie: 2x alkalická batéria 1,5 v (typ LR6, AA)

Rozmery: Ø 110 x 46,5 mm

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Stupeň krytia: IP 40