

Modul prijímača ovládania riadiacich jednotek

Kód produktu 3299-29008



POPIS

Pre diaľkové ovládanie riadiacich jednotiek vrát a brán pomocou elektrických impulzov.

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Max. počet kódov v pamäti: 32

Pracovná teplota: -30 °C do +70 °C

Vonkajšie rozmery: 35 x 50 x 70 mm (155 mm vrátane antény)

Stupeň krytia: IP 33

Max. zaťaženie výstupu: 140 V/350 mA

Napájanie: 9,5 až 30 V AC/DC

Výstupnými prvkami prijímačov sú dve jazýčkové relé.

Prijímač je zatvorený v priehľadnom plastovom puzdre s možnosťou umiestnenia vo vonkajšom prostredí.