

Detektor zaplavenia s RF vysielateľom

Kód produktu 3299-10938



POPIS

Napájanie: 2x alkalický článok 1,5 V, typ LR6 (AA) - súčasť dodávky

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Dosah: až 150 m (vo voľnom priestore)

Počet ovládaných kanálov: 1

Pracovná teplota: -20 °C do +55 °C

Rozmery: 79 × 54 × 34 mm

V prípade zaplavenia snímacích elektród sa vyšle kódovaný signál.

Neumiestňovať na kovovú podložku.