

Anténa prídavná, pre vnútorné použitie

Kód produktu 3299-01018

Variant zisk 0 dBi



POPIS

Pre zvýšenie dosahu prvkov RF bezdrôtového ovládania.

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Zisk: 0 dBi

Impedancia: 50Ω


Koaxiálny kábel: 2 m

Pracovná teplota: -40 °C do +85 °C

Rozmery: 80,5 × 75,5 x 22,3 mm

Pre montáž na podhľad, lepiace podložka súčasťou antény.

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 Zisk 2,2 DBi	3299-01008