

# Anténa prídavná, pre vnútorné použitie

**Kód produktu** 3299-01008

**Variant** zisk 2,2 dBi



## POPIS

Pre zvýšenie dosahu prvkov RF bezdrôtového ovládania.

Prevádzková frekvencia: 868 MHz

Zisk: 2,2 dBi


Impedancia: 50Ω

Koaxiálny kábel: 2 m

Pracovná teplota: - 40 °C do +85 °C

Rozmery: 71,5 × 31 mm, magnetická základňa.

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	zisk 0 dBi	3299-01018