

Reproduktor, do dutých stropov

Kód produktu 2CKA008200A0200

Typové číslo 8225 EB



POPIS

Pre prístroje zosilňovača s tunerom FM, internetového rádia Busch-inet alebo zosilňovač.

S integrovanou mriežkou.

Kovové nerezové prevedenie.

Pre montáž do dutých stropov alebo stien pomocou pružných elementov.

Menovitý výkon: 10 W

Membrána: \varnothing 8 cm (3 ")

Frekvenčný rozsah: 90 až 20 000 Hz

Impedancia: 8 Ω

Rozmery (& # 8709; x h): 105 x 41 mm

Montážny otvor: \varnothing 90 mm

Vstavaná hĺbka: 38 mm

Pracovná teplota: -40 °C do +70 °C

IP 20, SELV

Bezskrutkové pripojenie vodičov.