

Reproduktor do vlhkého prostredia, vstavaný

Kód produktu 2CKA008200A0109

Typové číslo 8224 EB



POPIS

Pre prístroje zosilňovača, zosilňovača s interkomom, zosilňovača s tunerom FM

Menovitý výkon: 7W (RMS)

Frekvenčný rozsah: 84 až 16 500 Hz

Impedancia: 16Ω

Rozmery (& # 248; x h): 148 x 66 mm

Pracovné teploty: -20 až +55 °C

IP 20