

Istič S200, jednofázový

Kód produktu 2CDS251001R1165

Typové číslo S201-B16

Variant 16 A



POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200 (pre domové inštalácie).

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý prúd: 16 A
Počet fáz (modulov): 1
Rozmery ističe (V x H x Š): 88 x 69 x 17,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota: -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60898-1 (určené pre laickú obsluhu)

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 2 A	2CDS251001R0025
 6 A	2CDS251001R0065
 10 A	2CDS251001R0105
 13 A	2CDS251001R0135
 20 A	2CDS251001R0205
 25 A	2CDS251001R0255
32 A	2CDS251001R0325
40 A	2CDS251001R0405
50 A	2CDS251001R0505
63 A	2CDS251001R0635