

# Istič SZ200, jednofázový

**Kód produktu** 2CDS251001R0505

**Typové číslo** S201-B50

**Variant** 50 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad SZ200 (pre domové inštalácie).

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA

Vypínacia charakteristika: B

Menovitý prúd: 50 A

Počet fáz (modulov): 1

Rozmery ističe (V x H x Š): 88 x 69 x 17,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60898-1 (určené pre laickú obsluhu)

## ĎALŠIE VARIANTY

|   | Variant | Kód produktu    |
|---|---------|-----------------|
|    | 2 A     | 2CDS251001R0025 |
|   | 6 A     | 2CDS251001R0065 |
|  | 10 A    | 2CDS251001R0105 |
|  | 13 A    | 2CDS251001R0135 |
|  | 20 A    | 2CDS251001R0205 |
|  | 25 A    | 2CDS251001R0255 |
|  | 32 A    | 2CDS251001R0325 |
|  | 40 A    | 2CDS251001R0405 |
|  | 63 A    | 2CDS251001R0635 |