

# Istič SZ200, jednofázový

**Kód produktu** 2CDS251001R0635

**Typové číslo** S201-B63

**Variant** 63 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad SZ200 (pre domové inštalácie).

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA

Vypínacia charakteristika: B

Menovitý prúd: 63 A

Počet fáz (modulov): 1

Rozmery ističe (V x H x Š): 88 x 69 x 17,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota: -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spĺňa normu: STN EN 60898-1 (určené pre laickú obsluhu)

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	2 A	2CDS251001R0025
	6 A	2CDS251001R0065
	10 A	2CDS251001R0105
	13 A	2CDS251001R0135
	20 A	2CDS251001R0205
	25 A	2CDS251001R0255
	32 A	2CDS251001R0325
	40 A	2CDS251001R0405
	50 A	2CDS251001R0505