

# Istič S200, jednofázový

**Kód produktu** 2CDS251001R0025

**Typové číslo** S201-B2

**Variant** 2 A



## POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad S200 (pre domové inštalácie).

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA

Vypínacia charakteristika: B

Menovitý prúd: 2 A

Počet fáz (modulov): 1

Rozmery ističa (V x H x Š): 88 x 69 x 17,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota : -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>










Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60898-1 (určené pre laickú obsluhu)

## ĎALŠIE VARIANTY

| Variant  | Kód produktu    |
|--|-----------------|
|  6 A    | 2CDS251001R0065 |
|  10 A   | 2CDS251001R0105 |
|  13 A | 2CDS251001R0135 |
|  20 A | 2CDS251001R0205 |
|  25 A | 2CDS251001R0255 |
|  32 A | 2CDS251001R0325 |
|  40 A | 2CDS251001R0405 |
|  50 A | 2CDS251001R0505 |
|  63 A | 2CDS251001R0635 |