

Istič SZ200, trojfázový

Kód produktu 2CDS253001R0635

Typové číslo S203-B63

Variant 63 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad SZ200 (pre domové inštalácie).

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn}: 6 kA

Vypínacia charakteristika: B

Menovitý prúd: 10 A

Počet fáz (modulov): 3

Rozmery ističa (V x H x Š): 88 x 69 x 52,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota : -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60898-1 (určené pre laickú obsluhu)

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  6 A | 2CDS253001R0065 |
|  10 A | 2CDS253001R0105 |
|  13 A | 2CDS253001R0135 |
|  16 A | 2CDS253001R0165 |
|  20 A | 2CDS253001R0205 |
|  25 A | 2CDS253001R0255 |
|  32 A | 2CDS253001R0325 |
|  40 A | 2CDS253001R0405 |
|  50 A | 2CDS253001R0505 |