

# Istič S200, trojfázový

**Kód produktu** 2CDS253001R0204

**Typové číslo** S203-C20

**Variant** 20 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 6 kA

Vypínacia charakteristika: C

Menovitý prúd: 20 A

Počet fáz (modulov): 3

Rozmery ističa (V x H x Š): 88 x 69 x 52,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota : -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60947-2

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
	1 A 2CDS253001R0014
	2 A 2CDS253001R0024
	3 A 2CDS253001R0034
	4 A 2CDS253001R0044
	6 A 2CDS253001R0064
	8 A 2CDS253001R0084
	10 A 2CDS253001R0104
	13 A 2CDS253001R0134
	16 A 2CDS253001R0164
	25 A 2CDS253001R0254
	32 A 2CDS253001R0324
	40 A 2CDS253001R0404
	50 A 2CDS253001R0504
	63 A 2CDS253001R0634