

Istič S200M, jednofázový

Kód produktu 2CDS271001R0135

Typové číslo S201M-B13

Variant 13 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA

Vypínacia charakteristika: B

Menovitý prúd: 13 A

Počet fáz (modulov): 1

Rozmery ističe (V x H x Š): 88 x 69 x 17,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota : -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²













Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60947-2

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  1 A | 2CDS271001R0015 |
|  2 A | 2CDS271001R0025 |
|  4 A | 2CDS271001R0045 |
|  6 A | 2CDS271001R0065 |
|  10 A | 2CDS271001R0105 |
|  16 A | 2CDS271001R0165 |
|  20 A | 2CDS271001R0205 |
|  25 A | 2CDS271001R0255 |
|  32 A | 2CDS271001R0325 |
|  40 A | 2CDS271001R0405 |
|  50 A | 2CDS271001R0505 |
|  63 A | 2CDS271001R0635 |