

Istič S200M, jednofázový

Kód produktu 2CDS271001R0404

Typové číslo S201M-C40

Variant 40 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn}: 10 kA

Vypínacia charakteristika: C

Menovitý prúd: 40 A

Počet fáz (modulov): 1

Rozmery ističe (V x H x Š): 88 x 69 x 17,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota : -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²















Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60947-2

ĎALŠIE VARIANTY

| Variant | Kód produktu |
|--|-----------------|
|  1 A | 2CDS271001R0014 |
|  2 A | 2CDS271001R0024 |
|  3 A | 2CDS271001R0034 |
|  4 A | 2CDS271001R0044 |
|  6 A | 2CDS271001R0064 |
|  8 A | 2CDS271001R0084 |
|  10 A | 2CDS271001R0104 |
|  13 A | 2CDS271001R0134 |
|  16 A | 2CDS271001R0164 |
|  20 A | 2CDS271001R0204 |
|  25 A | 2CDS271001R0254 |
|  32 A | 2CDS271001R0324 |
|  50 A | 2CDS271001R0504 |
|  63 A | 2CDS271001R0634 |

