

# Istič S200M, trojfázový

**Kód produktu** 2CDS273001R0205

**Typové číslo** S203M-B20

**Variant** 20 A



## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA

Vypínacia charakteristika: B

Menovitý prúd: 20 A < BR > Počet fáz (modulov): 3

Rozmery ističa (V x H x Š): 88 x 69 x 52,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota : -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>






Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60947-2

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	10 A	2CDS273001R0105
	16 A	2CDS273001R0165
	25 A	2CDS273001R0255
	32 A	2CDS273001R0325
	40 A	2CDS273001R0405
	50 A	2CDS273001R0505
	63 A	2CDS273001R0635