

Istič S200M, trojfázový

Kód produktu 2CDS273001R0325

Typové číslo S203M-B32

Variant 32 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn}: 10 kA

Vypínacia charakteristika: B

Menovitý prúd: 32 A < BR>Počet fáz (modulov): 3

Rozmery ističa (V x H x Š): 88 x 69 x 52,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota : -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²





Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60947-2

ĎALŠIE VARIANTY

| | Variant | Kód produktu |
|---|---------|-----------------|
|  | 10 A | 2CDS273001R0105 |
|  | 16 A | 2CDS273001R0165 |
|  | 20 A | 2CDS273001R0205 |
|  | 25 A | 2CDS273001R0255 |
|  | 40 A | 2CDS273001R0405 |
|  | 50 A | 2CDS273001R0505 |
|  | 63 A | 2CDS273001R0635 |