

Istič S200M, trojfázový

Kód produktu 2CDS273001R0405

Typové číslo S203M-B40

Variant 40 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť I_{cn}: 10 kA

Vypínacia charakteristika: B

Menovitý prúd: 40 A < BR > Počet fáz (modulov): 3

Rozmery ističa (V x H x Š): 88 x 69 x 52,5 mm

Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -25 až +55 °C

Skladovacia teplota : -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm²






Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná

Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60947-2

ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	10 A	2CDS273001R0105
	16 A	2CDS273001R0165
	20 A	2CDS273001R0205
	25 A	2CDS273001R0255
	32 A	2CDS273001R0325
	50 A	2CDS273001R0505
	63 A	2CDS273001R0635