

Istič S200M, trojfázový

Kód produktu 2CDS273001R0635

Typové číslo S203M-B63

Variant 63 A






POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: B
Menovitý prúd: 63 A < BR>Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 x 69 x 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60947-2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 10 A	2CDS273001R0105
 16 A	2CDS273001R0165
 20 A	2CDS273001R0205
 25 A	2CDS273001R0255
 32 A	2CDS273001R0325
 40 A	2CDS273001R0405
 50 A	2CDS273001R0505