

# Istič S200M, trojfázový

**Kód produktu** 2CDS273001R0635

**Typové číslo** S203M-B63

**Variant** 63 A










## POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA  
Vypínacia charakteristika: B  
Menovitý prúd: 63 A < BR > Počet fáz (modulov): 3  
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 x 69 x 52,5 mm  
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)  
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz  
Stupeň krytia: IP20  
Teplota okolia: -25 až +55 °C  
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C  
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm<sup>2</sup>  
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm<sup>2</sup>  
Uťahovací moment: 2,8 Nm  
Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>  
Montážna poloha: ľubovoľná  
Napájací strana: ľubovoľná  
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60947-2

## ĎALŠIE VARIANTY

	Variant	Kód produktu
	10 A	2CDS273001R0105
	16 A	2CDS273001R0165
	20 A	2CDS273001R0205
	25 A	2CDS273001R0255
	32 A	2CDS273001R0325
	40 A	2CDS273001R0405
	50 A	2CDS273001R0505