

Istič S200M, trojfázový

Kód produktu 2CDS273001R0034

Typové číslo S203M-C3

Variant 3 A

















POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad S200

Menovitá skratová vypínacia schopnosť Icn: 10 kA
Vypínacia charakteristika: C
Menovitý prúd: 3 A < BR > Počet fáz (modulov): 3
Rozmery ističa (V x H x Š): 88 x 69 x 52,5 mm
Menovité napätie: 230/400 V AC; 72 V DC (min. 12 V AC; 12 V DC)
Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
Stupeň krytia: IP20
Teplota okolia: -25 až +55 °C
Skladovacia teplota : -40 až +70 °C
Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 35 mm²
Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²
Uťahovací moment: 2,8 Nm
Max. prierez prípojnic: 10 mm²
Montážna poloha: ľubovoľná
Napájací strana: ľubovoľná
Možnosť dovybaviť istič príslušenstvom: áno

Spíňa normu: STN EN 60947-2

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
	1 A 2CDS273001R0014
	2 A 2CDS273001R0024
	4 A 2CDS273001R0044
	6 A 2CDS273001R0064
	8 A 2CDS273001R0084
	10 A 2CDS273001R0104
	13 A 2CDS273001R0134
	16 A 2CDS273001R0164
	20 A 2CDS273001R0204
	25 A 2CDS273001R0254
	32 A 2CDS273001R0324
	40 A 2CDS273001R0404
	50 A 2CDS273001R0504
	63 A 2CDS273001R0634