

# Prúdový chránič FH200, jednofázový

**Kód produktu** 2CSF202002R1250

**Typové číslo** FH202 AC-25/0,03

**Variant** 25 A



## POPIS

System pro M Compact s inštaláciou na lištu DIN.  
Rad FH200 (pre domové inštalácie).

Počet modulov: 2

Menovitý prúd: 25 A

Menovitý reziduálny prúd: 30 mA

Typ: AC

Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA

Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Nie

Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A

Menovité napätie: 230/400 V AC

Menovitá frekvencia: 50/60 Hz

Stupeň krytia: IP20

Teplota okolia: -5 až +40 °C

Skladovacia teplota: -40 až +70 °C

Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm<sup>2</sup>

Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm<sup>2</sup>

Uťahovací moment: 2,8 Nm

Max. prierez prípojnic: 10 mm<sup>2</sup>

Montážna poloha: ľubovoľná

Napájacia strana: ľubovoľná

Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm

Spĺňa normu: STN EN 61008; STN EN 60898-1

## ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
---------	--------------



40 A	2CSF202002R1400
------	-----------------