

Prúdový chránič FH200, jednofázový

Kód produktu 2CSF202002R1400

Typové číslo FH202 AC-40/0,03

Variant 40 A



POPIS

System pre M Compact s inštaláciou na lištu DIN.
Rad FH200 (pre domové inštalácie).

Počet modulov: 2
 Menovitý prúd: 40 A
 Menovitý reziduálny prúd: 30 mA
 Typ: AC
 Menovitý podmienený skratový prúd s predradenou poistkou: 6 kA
 Možnosť dovybaviť prúdový chránič príslušenstvom: Nie
 Rázová odolnosť (vlna 8/20): 250 A
 Menovité napätie: 230/400 V AC
 Menovitá frekvencia: 50/60 Hz
 Stupeň krytia: IP20
 teplota okolia: -5 až +40 °C
 Skladovacia teplota: -40 až +70 °C
 Pripojenie pevného/ohybného Cu vodiča: max. 25 mm²
 Pripojenie ohybným Cu vodičom: max. 25 mm²
 Uťahovací moment: 2,8 Nm
 Max. prierez prípojnic: 10 mm²
 Montážna poloha: ľubovoľná

Napájací strana: ľubovoľná
 Rozmery (V x H x Š): 85 x 69 x 35 mm
 Spíňa normu: STN EN 61008; STN EN 60898-1

ĎALŠIE VARIANTY

Variant	Kód produktu
 25 A	2CSF202002R1250